

WIDEX MOMENT™ ITE/ITC




El WIDEX ITE/ITC forma parte de la familia WIDEX MOMENT™. Se diseñó con la plataforma WIDEX MOMENT™ para ofrecer un mejor sonido a través de TruAcoustics™, todo en un chip completamente nuevo.

La adaptación de ITE/ITC es más fácil que nunca, gracias a TruAcoustics™, lo que ofrece un sonido personalizado más potente.

- Conectividad inalámbrica múltiple con la tecnología WidexLink y la aplicación TONELINK
- Compatible con las ayudas auditivas DEX
- 4 niveles de rendimiento: 440/330/220/110
- Utiliza un auricular M
- Utiliza una batería de tamaño 312
- Rueda de volumen o botón pulsador opcional
- Optimizado para el tamaño más pequeño posible
- Grado de protección IP68
- Pérdidas de la audición de leves a severas

RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO



TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Plataforma WIDEX MOMENT™ con integrador de ganancia personalizado
- TruAcoustics™ para mejorar el sonido y la adaptación

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	440	330	220	110
Rendimiento	*****	*****	****	..
Canales de procesamiento y readaptación	15	12	10	6
TruAcoustics™ con integrador de ganancia personalizado	•	•	•	•

CONECTIVIDAD

WidexLink con las ayudas auditivas DEX*	•	•	•	•
---	---	---	---	---





APLICACIONES PARA iOS Y ANDROID

Aplicación TONELINK	•	•	•	•
Aplicación COM-DEX	•	•	•	•

CARACTERÍSTICAS

Gestor de adaptación	•	•	•	•
Analizador Fluid Sound (clases de sonido)	11 (IA)	7 (IA)	4	3
Programas	5	4	3	3
Potenciador de alta frecuencia	•			
Enfatizador del habla TR	TR/IA	IA		
Suavizador TruSound	•	•	•	
SoundSense Adapt	•	•	•	
Control de preferencias	•	•	•	•
Reducción de ruido suave	•	•	•	•
Reducción de ruido	•	•	•	•
ZEN IA	•	•	•	•
Extensor de audibilidad	•	•	•	•

* También incluye las ayudas auditivas DEX: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX

SALIDA MÁX., SIMULADOR DE OÍDO**SALIDA MÁX., ACOPLADOR 2CC****SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO****SALIDA, ACOPLADOR 2CC****Datos técnicos:**

Datos típicos obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros. El audífono se establece en la ganancia de prueba de referencia Compass, salvo que se dé otra indicación. Datos medidos con un acoplador ITE estándar sin protector anticerumen y un tubo de 5 x 1,5 mm. Para más información, póngase en contacto con Widex a través de global.widex.com

		SIMULADOR DE OÍDO IEC 60118-0:1983 + A1:1994	ACOPLADOR 2CC IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Pico Promedio	115 dB SPL 123 dB SPL 115 dB SPL	106 dB SPL 112 dB SPL 107 dB SPL
Salida acústica (Entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz Pico Promedio	100 dB SPL 108 dB SPL 96 dB SPL	91 dB SPL 97 dB SPL 91 dB SPL
Ganancia máxima (Entrada de 50 dB SPL, Ganancia máxima en Compass)	1600 Hz Pico Promedio	62 dB 63 dB 61 dB	54 dB 56 dB 53 dB
Rango de frecuencia acústica		100 Hz - 10 000 Hz	100 Hz - 8400 Hz
Distorsión armónica (típica)	500 Hz 800 Hz 1600 Hz	<2 % <2 % <2 %	<2 % <2 % <2 %
Ruido de entrada equivalente		22 dB SPL	22 dB SPL
Consumo de batería (en reposo)		1,01 mA	1,01 mA
Consumo de batería*		1,07 mA	1,15 mA
Duración de la batería (Tipo 312 Zn-Aire, 170 mAh)*		160 h	150 h
Inmunidad a teléfonos móviles (IEC 60118-13:2016, ANSI C63.19:2011)		IRIL: -38/-33/-17 dB SPL	U-rating: M4

* La duración de la pila en situaciones reales depende, entre otras cosas, de las funciones del audífono que se utilicen y la calidad de la pila utilizada.

No modifique este dispositivo sin la autorización del fabricante. Puede obtener piezas de repuesto e instrucciones de reparación de Widex.