

WIDEX MOMENT™ sRIC R D CON AURICULAR M RIC V.2



El WIDEX sRIC R D forma parte de la familia WIDEX MOMENT™. Se ha diseñado con la plataforma WIDEX MOMENT™ para ofrecer un mejor sonido a través de TruAcoustics™ y el revolucionario paradigma Widex PureSound™, todo en un chip completamente nuevo con mayor conectividad.


La adaptación de sRIC es más fácil que nunca, gracias a TruAcoustics™, lo que ofrece un sonido personalizado más potente. El WIDEX sRIC R D supera los desafíos de las adaptaciones abiertas o con venting para una pérdida de la audición de leve a moderada con el paradigma Widex PureSound™.

El sRIC funciona con una batería de iones de litio incorporada y se carga de forma inalámbrica con el cargador sRIC a juego o el modelo Charge n Clean.

WIDEX ofrece un diseño y un formato de audífono nuevos en colores de un solo tono. La compatibilidad con la aplicación se ofrece a través de la conexión Bluetooth directa a iOS y Android, que también permite la conexión a TV PLAY.

- Conectividad inalámbrica móvil directa (2,4 GHz)
- Compatible con las ayudas auditivas DEX
- 4 niveles de rendimiento: 440/330/220/110
- Utiliza el auricular M Easyware V.2
- Funciona con un auricular físicamente más pequeño y más potente que cubre un rango de adaptación más grande
- Es alimentado por una batería recargable de iones de litio
- Para pérdidas de la audición de leves a moderadas
- Grado de protección IP68

RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO



TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Plataforma WIDEX MOMENT™ con integrador de ganancia personalizado y tecnología ZeroDelay™
- Widex PureSound™: nuevo paradigma en el procesamiento de sonido
- TruAcoustics™ para mejorar el sonido y la adaptación
- Nuevos tonos Zen/Relax en el audífono.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	440	330	220	110
Rendimiento	*****	*****	****	..
Canales de procesamiento y readaptación	15	12	10	6
Widex PureSound™ con tecnología ZeroDelay™ Tecnología	.	.	.	.
TruAcoustics™ con integrador de ganancia personalizado	.	.	.	.

CONECTIVIDAD

Control de 2,4 GHz (iOS y Android)	.	.	.	.
Transmisión de audio de 2,4 GHz (iOS)*	.	.	.	.
WidexLink con las ayudas auditivas DEX**	.	.	.	.

APLICACIONES PARA iOS Y ANDROID

Aplicación MOMENT con SoundSense Learn	.	.	.	.
Aplicación MOMENT	.	.	.	.
Aplicación TONELINK	.	.	.	.
Aplicación COM-DEX	.	.	.	.


CARACTERÍSTICAS

Gestor de adaptación	.	.	.	.
Analizador Fluid Sound (clases de sonido)	11 (IA)	7 (IA)	4	3
Programas	5	4	3	3
Gestor SmartWind	.	.	.	.
Potenciador de alta frecuencia	.	.	.	.
Enfatizador de habla TR	TR/IA	IA	.	.
Pabellón digital	.	.	.	.
Localizador HD	.	.	.	.
Suavizador TruSound	.	.	.	.
SoundSense Adapt	.	.	.	.
Control de preferencias	.	.	.	.
Botón pulsador programable***	.	.	.	.
Reducción de ruido suave	.	.	.	.
Reducción de ruido	.	.	.	.
Zen/Relax	.	.	.	.
Extensor de audibilidad	.	.	.	.


* Listo para la transmisión directa de Android. ** También incluye ayudas auditivas DEX: TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM +DEX, TV-PLAY. *** Programable: Como un selector de programa y un interruptor de encendido/apagado, Como un botón de ajuste de sonido y un interruptor de encendido/apagado, Como un interruptor de encendido/apagado exclusivo.

Para obtener más información sobre la compatibilidad con smartphones, consulte www.widex.com/compatibility


SALIDA MÁX., SIMULADOR DE OÍDO




SALIDA MÁX., ACOPLADOR 2CC



SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO



SALIDA, ACOPLADOR 2CC



Datos técnicos: Datos típicos obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros. El audífono se establece en la ganancia de prueba de referencia Compass, salvo que se dé otra indicación. Datos medidos con un acoplador ITE estándar sin protector anticerumen. Para más información, póngase en contacto con Widex a través de global.widex.com.

		SIMULADOR DE OÍDO IEC 60118-0:1983 + A1:1994	ACOPLADOR 2CC IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014
OSPL90	1600 Hz Pico Promedio	122 dB SPL 128 dB SPL 120 dB SPL	113 dB SPL 117 dB SPL 114 dB SPL
Salida acústica (Entrada de 60 dB SPL)	1600 Hz Pico Promedio	107 dB SPL 114 dB SPL 100 dB SPL	98 dB SPL 103 dB SPL 97 dB SPL
Ganancia completa (Entrada de 50 dB SPL, Ganancia total en Compass)	1600 Hz Pico Promedio	67 dB 69 dB 64 dB	58 dB 61 dB 57 dB
Rango de frecuencia acústica		100 Hz - 10 000 Hz	100 Hz - 9200 Hz
Distorsión armónica (típica)	500 Hz	<2 %	<2 %
	800 Hz	<2 %	<2 %
	1600 Hz	<2 %	<2 %
Ruido de entrada equivalente		19 dB SPL	20 dB SPL
Consumo de batería (en reposo)		1,18 mA	1,18 mA
Consumo de batería*		1,25 mA	1,28 mA
Duración de la batería* (batería recargable de iones de litio)		40 h	40 h
Inmunidad a teléfonos móviles (IEC 60118-13:2019 Ed. 5.0, ANSI C63.19:2019)		IEC: personas ajenas y usuario: cumple	ANSI: cumple

* La duración de la batería en situaciones reales depende, entre otras cosas, de las funciones que se utilicen del audífono y del tiempo de transmisión.
No modifique este dispositivo sin la autorización del fabricante. Puede obtener piezas de repuesto e instrucciones de reparación de Widex.